



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva Styl
Baureihe	Mureva Styl
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Anzahl der Wippen	1
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Oberfläche Einbau
Stellglied	Wippe
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Lokale Signalisierung	LED (blau)
Leistungsaufnahme	0.15 mA bei 250 V
Einsatzbedingungen	Innen/außen
Bemessungsstrom	10 A
Material	Messing ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) SEBS
Drahtabisolierungslänge	13 mm
Klemmverbindungs kapazität	1,5 - 2,5 mm ² für fest Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm ² für verseilt Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm ² für flexibel Kabel(n)
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK08
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan
Tiefe	40 mm

Montage

Gütesiegel	AENOR EAC NF CE
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normen	EN 60669-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich