



EG 310

- Pour utilisation avec bâtonnets de colle RAPID Ø12mm.
- Disponible en version coque et boîte carton

Spécifications techniques

Données techniques

- Température : 190° C
- Volts :
CE, 220 – 240V/50Hz, classe II
C-UL, 110-120V/60Hz, classe II
- Débit horaire : jusqu'à 1000 g/h
- Débit instantané : jusqu'à 25 g/min
- Puissance : 40 W (250 W)

Caractéristiques

- Robuste, léger, bien équilibré, ergonomique
- Prismatic Heating element™ : Système de chauffe exclusif pour rendement élevé
- Support réglable et amovible.
- Buse 1.8 mm avec protection silicone
- Gâchette confortable = Dynamic Trigger™
- Buses interchangeables (vendues séparément)
- Cordon caoutchouc
- Douille arrière Teflon



Boîte carton

N° Art. : 40303005

Les 2 ans de garantie s'appliquent au matériel et aux problèmes liés à la fabrication, sous condition d'utilisation de colles Rapid adaptées à l'appareil.

