



ARTIKEL-NUMMER: LA132G

Nitri Guard Plus - LA132G

Mechanische und chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Produkten (Öle, Reinigungsmittel und viele Lösungsmittel). Herstellungen von fettigen Produkten sowie Produktion von Farben und Lacken.

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

LA132G

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Chemikalienschutz

Produktlinie

Starke Chemikalienbelastung

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

NORTH

Branche

- Landwirtschaft
- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Industrielle Reinigung
- Labor
- Petrochemie
- Wasseraufbereitung

Produktverwendung

Mechanische und chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Produkten (Öle, Reinigungsmittel und viele Lösungsmittel). Herstellungen von fettigen Produkten sowie Produktion von Farben und Lacken.

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Unverstärkter Nitril-Handschuh Baumwollbeflockung. Erhabenes Muster Stärke: 0,38 mm. Länge: 33 cm.

Nutzen

KOMFORT Die Nitril-Formulierung wurde so gewählt, dass der Handschuh größere Elastizität besitzt und eine unvergleichliche Beweglichkeit der Finger zulässt. Die mit Baumwolle beflockte Innenseite sorgt für mehr Komfort des Benutzers. Die raue Oberfläche des Handschuhs verbessert die Griffigkeit, damit Objekte in einer fettigen oder feuchten Atmosphäre gefasst werden können. Die Handschuhe schwellen bei Fettaufnahme nicht an, versagen nicht und werden nicht geschwächt. Die gekrümmt geformte Hand sorgt für natürliche Passform. **BESTÄNDIGKEIT** Das Nitril sorgt für gute chemische und hervorragende mechanische Eigenschaften (Abrieb). Er ist besonders geeignet für die Handhabung von

Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen Besser als Handschuhe aus Naturkautschuk, Neopren und Vinyl, wenn er Lösungsmitteln, Laugen und tierischen Fetten ausgesetzt wird. Kontakt mit ketonhaltigen Lösungsmitteln vermeiden. SICHERHEIT Handschuh der Kategorie III für gleichbleibende Qualität. Die Stulpe hilft, einen Teil des Unterarms zu schützen. HYGIENE Die Handschuhe sind frei von Latex-Proteinen, die allergische Reaktionen auslösen können

Technische Beschreibung

Beschreibung

Unverstärkter Nitril-Handschuh Baumwollbeflockung. Erhabenes Muster Stärke: 0,38 mm. Länge: 33 cm.

Produkttechnologie

Getaucht

Handschuh-/Trikotfarbe

Grün

Beschichtungstyp

Nitrile

Länge

33 cm

Dicke

0,38 mm

Unbedenklichkeit

Übereinstimmung mit den europäischen Standards

Tastgefühl

Class 5

Größen

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	0
Durchstichfestigkeit	1
Schnittbeständigkeit (TDM-Test)	X

EN ISO 374-1 Widerstandsfähigkeit gegen

Beständigkeit gegen Eindringen von Chemikalien	Typ A - JKLOPT
--	----------------

EN 374-3 Widerstandsfähigkeit gegen

Beständigkeit gegen Eindringen von Chemikalien	JKL
--	-----

Zertifizierungen

EU-Kategorie PSA

3

EU-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/03/19/1022

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 104

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 12 Paare Kartons mit 144 Paaren

Pflegeanleitung

Damit dieser Artikel seine Eigenschaften behält, darf er nicht gereinigt werden.