

## ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長：1 m



図は15極仕様

### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 893095
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	221.1 g
関税	85444290
生産国	ハンガリー

### 技術データ

#### その他

定格電圧 $U_N$	125 V AC/DC
各バスの最大定格電流	2 A
最大導体抵抗	$\leq 0.09 \Omega/m$
ケーブルの長さ	1 m
単線、断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
外径	10.5 mm
シールド	可
	約85%の編み組シールド ( スズメッキ銅 )
挿抜回数	> 200

#### 環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 ( 保管時/運搬時 )	-20 °C ... 70 °C
難燃性	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Part 332-1

#### プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	D-SUBピンストリップ
接続数	1

# ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133

## 技術データ

### プラグインコネクタ、モジュール側

極数	25
接続電線断面積AWG	24

### プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	D-SUBソケットコネクタ
接続数	1
極数	25
接続電線断面積AWG	24

### サポートするコントローラ

コントローラ	ABB S800 I/O
- 適切なI/Oカード	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
	DP820
	DP840
	AI810
	AI820
	AI830
	AI835
	AI845
	AO810
	AO820

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

# ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27249205
------------	----------

### ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

## 認証

### 認証

---

### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / EAC / cULus Recognized

---

### 防爆認証

---

### 提出した認証

---

### 認証の詳細

UL Recognized
---------------

cUL Recognized
----------------

CSA
-----

## ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133

### 認証

EAC

EAC

cULus Recognized 