

特点

- 防水设计
- 可自定义的工具固定系统
- 耐冲击材料
- 耐冲击材料
- IP67

RS PRO 工程师工具套件、带工具箱

RS 号: 136-3410



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

介绍 RS PRO 技术人员工具套件。这款多用途套件提供一系列高质量工具、可构成一套全面的手动工具、特别适用于专业或 diy 用户。所有 82 件装均装在大负荷携带箱中、便于存储和整理、使整个套件更易于在工作场所之间运输、如有需要、还可提供更多工具。

一般规格

设置类型	工程师
设置内容	切割器、锉刀、锤子、六角扳手、刀、钳子、精密螺丝刀、锯、螺丝刀、剪具、焊接工具、扳手、卷尺、电压测试仪、剥线钳、扳手
件数	82
存储类型	外壳
应用	保养、维修、保养

套件包含

名称	数量
磁性拾取工具和爪形工具	
微型钢锯、中性	
圆头锤 - 8 oz。	
修边刀	
电子短针嘴钳	
电子端部切割器	
电子对角切割器（小斜度）	
紧凑型卷尺； 3 x 16mm	
焊接吸管	
修剪工具套件	3
小型清洁刷	
手锉 - 2nd 切口； 150mm	
焊接辅助套件	
双开口端扳手； 5mm x 5.5mm、6mm x 7mm 和 8mm x 10mm	
磁锉刀套件	
针形锉刀套件	6.
脱焊编织层	
宝石匠用螺丝刀（4 个刀片）	
袖珍型放大镜	
电缆剥线钳	
rzr 系列电缆剪； 170mm	
剥线钳； 160mm	
多功能切割器（直向）	
玻璃纤维铅笔	
尖头镊子	
六角 I 形扳手套件； 公制 / 英制	18
偏置一字螺丝刀； 4.0mm	
偏置 phillips 螺丝刀； PH1 x PH2	
长嘴钳； 160mm	
对角切割器； 160mm	
组合钳； 180mm	
可调扳手（磷酸盐 /pvc）； 150mm	
单极电压测试仪（短）	
电子一字螺丝刀； 3 x 100	
米字螺丝刀； PZ0 x 60、PZ1 x 80 和 PZ2 x 100mm	
一字螺丝刀（机柜尖端）； 3.0 x 100mm、4.0 x 100mm、5.5 x 100mm、5.5 x 200mm 和 6.5 x 100mm	
230V 电气焊接烙铁	
75mm 夹钉螺丝刀	
150mm 夹钉螺丝刀	

检测镜

保护类别

ip 等级

IP 67

认证

vde / 1000V 认证

否



