

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

S321662

Complete Cable Outlet 16-20A, Ovalis C series, with claws, white



### Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis
Produkt- oder Komponententyp	Kabelausgang
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Produktspezifische Anwendung	Exit wire for electrical heating
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Verpackungstyp	Paint cover
Menge pro Satz	10 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	1

### Zusatzzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Bemessungsstrom	16 A
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraube
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für fest Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für flexibel Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für verseilt Kabel(n)
Äußerer Kabeldurchmesser	6...12 mm
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame
Höhe	87 mm
Breite	87 mm
Tiefe	39 mm
Einbautiefe	11,7 mm
Produktgewicht	0,036 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	UTE C 61-392 EN 60669-1
Produktzertifizierungen	LCIE[RETURN]NF
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP2xC
Umgebungseigenschaften	Öl Flüssigseife UV-beständig Benzin Alkohol Fensterreinigungsflüssigkeit Aceton Bleichen

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	13