

Filtres ventilo convecteurs



Avantages

- Léger et robuste
- Modèle correspondant à vos exigences
- Taille ULTRA compacte
- Filtre Réversible

Application: Préfiltration pour stopper les plus grosses particules pour ventilo-convecteurs, éjecto-convecteurs...

Type: Filtre gravimétrique plan

Cadre: cadre fil, acier galvanisé

Média: Fibre polyester

Efficacité EN779:2012: G3

Température: 70°C maximum en service continu

Nota :

- conditionné par 10 pour livraison
- possibilité en G4 ou en imprégné charbon pour lutter contre les odeurs



Références	Type	Classe efficacité	Dimension (LxH) mm	Débit/dP nominal m ³ /h/Pa	Surface média m ²	Volume unitaire m ³	Masse unitaire kg
1062.51.13	Cousu sur fil	G3	185x444	570/25	0,08	0,2	0,08
1062.51.14	Cousu sur fil	G3	185x594	770/25	0,11	0,3	0,11
1062.51.15	Cousu sur fil	G3	185x794	1030/25	0,15	0,4	0,15
1062.51.16	Cousu sur fil	G3	185x994	1280/25	0,18	0,5	0,18
1062.51.17	Cousu sur fil	G3	185x1194	1560/25	0,22	0,6	0,22
1062.51.21	Cousu sur fil	G3	174x650	790/25	0,11	0,3	0,11
1062.51.22	Cousu sur fil	G3	174x850	1040/25	0,15	0,4	0,15
1062.51.23	Cousu sur fil	G3	174x1050	1274/25	0,18	0,5	0,18
1062.51.24	Cousu sur fil	G3	174x1250	1520/25	0,22	0,6	0,22
1062.51.26	Cousu sur fil	G3	245x480	800/25	0,12	0,3	0,12
1062.51.27	Cousu sur fil	G3	245x730	1280/25	0,18	0,5	0,18
1062.51.28	Cousu sur fil	G3	245x1030	1760/25	0,25	0,7	0,25
1062.51.34	Cousu sur fil	G3	212x465	690/25	0,10	0,3	0,1
1062.51.35	Cousu sur fil	G3	212x665	990/25	0,14	0,4	0,14
1062.51.36	Cousu sur fil	G3	212x865	1280/25	0,18	0,5	0,18
1062.51.37	Cousu sur fil	G3	212x1065	1580/25	0,23	0,6	0,23
1062.51.46	Cousu sur fil	G3	205x660	990/25	0,14	0,4	0,14
1062.51.47	Cousu sur fil	G3	205x845	1200/20	0,17	0,5	0,18
1062.51.54	Cousu sur fil	G3	418x170	495/25	0,07	0,2	0,07
1062.01.93	Cousu sur fil	G3	578x208	850/25	0,12	0,3	0,12
1062.51.55	Cousu sur fil	G3	578x170	700/25	0,10	0,3	0,10
1062.51.56	Cousu sur fil	G3	778x170	990/25	0,14	0,4	0,14
1062.01.94	Cousu sur fil	G3	978x208	1500/25	0,21	0,6	0,21
1062.51.57	Cousu sur fil	G3	978x170	1200/25	0,17	0,5	0,17
1062.99.**	Cousu sur fil		sur mesure *				