

### Hauptmerkmale

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Baureihe                     | New Unica                       |
| Produkt- oder Komponententyp | Lautsprecherbuchse              |
| Geräteanwendung              | Unterstützung von Mediengeräten |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus                     |
| Farbton                      | Anthrazitfarben (RAL 7021)      |

### Zusatzmerkmale

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Anzahl der Steckdosen                | 1  |
| Anzahl der Module                    | 2 Module   |
| Anschlüsse - Klemmen                 | 2 Druckbefestigung   |
| Befestigungsmodus                    | Einschnappen   |
| Material                             | Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert  |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Lackiert, pulverbeschichtet  |
| Tiefe                                | 32 mm  |
| Breite                               | 45 mm  |
| Höhe                                 | 45 mm  |
| Produktgewicht                       | 0,034 kg   |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistent gegen Alkohol (70 %)<br>Resistent gegen Alkohol (96 %)<br>Resistent gegen A-Milchsäure<br>Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium<br>Resistent gegen verdünnte Bleichmittel<br>Resistent gegen verdünnten Ammoniak<br>Resistent gegen Seifenwasser<br>Resistent gegen Kristallreiniger<br>Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen<br>Beständig gegen Hexan |

### Montage

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Schutzart (IP)                   | IP2xC      |
| Schutzart (IK)                   | IK02       |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 5...45 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...50 °C |

### Nachhaltigkeit

|                            |   |
|----------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie         | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Toxic heavy metal free     | Ja  |
| Mercury free               | Ja  |
| Sustainable packaging      | Yes   |
| RoHS exemption information | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China  | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| WEEE                       | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |