

MERKMALE

- **Ultraschlankes und kompaktes Gehäuse**
- **Das Flutlicht besteht aus Aluminium und gehärtetem Glas**
- **115° Strahlwinkel**
- **Verstellbare Halterung**
- **Die LED-Lampen bieten eine Farbtemperatur von 4000 K, was bedeutet Zu einem kühlen weißen Licht**
- **Eine LED-Leuchte bietet bis zu 90 % mehr Energieeffizienz Als herkömmliche Halogen- oder Glühlampen**
- **Für Außenbereiche geeignet**
- **Ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen sowie für den Einsatz zu Hause**

RS Pro LED-Fluter, 150 W, 13500 lm, IP65 220 → 240 V ac

RS Best.-Nr. 176-8533



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser 300-W-LED-Fluter von RS PRO verfügt über ein extrem schlankes Gehäuse mit einem ansprechenden Design für eine diskrete Montage. Mit einem kleinen Formfaktor und extrem leichtem Gehäuse ermöglicht dies eine mühelose Installation. Auch dieses Flutlicht ist gemäß Schutzart IP65 ausgeführt und eignet sich daher ideal für den Innen- und Außeneinsatz.

Allgemeine

Flutlichtart	LED-Fluter
Leuchtkraft	9000lm
Lichtstromeffizienz	90 lm/W
Bereich	Rex Schlank
Lichtfarbe	Kühles Weiß
Farbtemperatur	4000K
Strahlwinkel	115°
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Anwendungen	Lagerhäuser, Parkplätze, Gehwege, Baugebiete, Parks und Gärten, Heimsicherheit

Elektrische

Wattleistung	100W
Spannung	220 V bis 240 V ac
Frequenzbereich	50 Hz bis 60 Hz
Lampentyp	Feste LED
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000h

Mechanische

Abmessungen	281,6 mm x 38 mm x 320,9 mm
Höhe	320.9mm
Breite	281.6mm
Tiefe	38mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP65
IK-Klassifizierung	IK08

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN61340
----------------------------	---------



