

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) - 保险丝接线端子



3070066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070066>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，保险丝类型: G / 5 x 20，标称工作电压: 60 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 4 mm²，接线容量: 0.14 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黑色

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn