

产品参数表

规格



EA9C65 RCBO 1P+N C16A 30mA A

EA9C65C1630CA

主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Easy9
产品短名	EA9C65
产品类型	剩余电流动作保护断路器
极数	1P + N
额定电流 [In]	16 A
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 mA

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V
电网类型	AC
电网频率	50 Hz
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	6 kA Icn
漏电流保护等级	A类
剩余电流动作功能技术	动作功能与电⚡⚡⚡电压有关
隔离功能	适用
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
漏电流保护	一体式漏电保护
机械寿命	20000 次
电气寿命	20000 次 16 A
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
接线能力	M4.2 terminals (上接线或下接线) - <= 16 mm²
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线
宽度（9mm的倍数）	4
高度	77 mm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

宽度	35.45 mm - 0.33...0.48 mm
深度	75.5 mm

环境

符合标准	IEC 61009 GB 16917
产品认证	CCC
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.6 cm
Package 1 Width	3.6 cm
Package 1 Length	7.7 cm
Package 1 Weight	203 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8.4 cm
Package 2 Width	9.2 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1.242 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	27.8 cm
Package 3 Length	37.6 cm
Package 3 Weight	9.942 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作