

Datenblatt

# Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro

Best.-Nr.: 233-455



## Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro

Kabelbinder aus Nylon bieten einen flexiblen Bandabschnitt mit Zähnen, die mit einer Sperrklinke im Kopf eine Ratsche bilden. Sobald das freie Ende des Bandabschnitts eingeschoben wird, zieht sich der Kabelbinder fest und löst sich nicht mehr

### Eigenschaften und Vorteile?

- Hohe Qualität
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
- Leicht zu fädeln
- Schwarz und Naturfarben in einer Reihe von Größen erhältlich
- Selbstverlöschend gemäß UL94V-2
- UL-zugelassenes Nylon 6.6



### Wofür werden sie verwendet?

Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind allgegenwärtig und werden in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen eingesetzt.



### Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?

Kabelbinder gehören in jeden Werkzeugsatz. Mit dem Sortiment steht eine Vielzahl von Längen und Breiten zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Länge	100 mm
Breite	2,5 mm
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Nylon 6.6
Typ	Nicht lösbar
Menge	100
Maximale Betriebstemperatur	-40 °C
Maximale Betriebstemperatur	+85 °C
Zugfestigkeit	78,4N
Max. Bündeldurchmesser	22 mm
Verhalten im Brandfall	Selbstverlöschend
Erfüllte Normen	UL 94V-2