

MERKMALE

- 360°-Einstellbarkeit für zusätzliche Vielseitigkeit
- Austauschbare Backen aus gehärtetem Stahl
- Integrierter Amboss
- Mittlere Schraube abgedeckt, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern
- Einbrennlackierung mit Hammerbeschichtung

RS Pro Tischschraubstock 152,39 mm x 100 mm

RS Best.-Nr. 554-419



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser hochwertige Tischaubstock von RS Pro ist ideal für allgemeine Anwendungen und wird auf einer drehbaren Plattform für 360°-Einstellung montiert. Dieser Schraubstock besteht aus hochwertigem Gusseisen und ist für das sichere Klemmen und Halten von Werkstücken und Materialien auf einer Werkbank verschraubt. Der feste Sockel und die starken Greifbacken sorgen für volles Vertrauen in professionelle Anwendungen.

Allgemeine

Schraubstock	Tischaubstock
Farbe	Grau
Anzahl der Blätter pro Packung	1
Anwendungen	Holzarbeiter und Zimmerleute, Ingenieure und Metallarbeiter, Mechaniker, Hobbyisten und Enthusiasten

Mechanische

Backenöffnung	100mm
Backentiefe	75 mm
Backenbreite	152.39mm
Montage	Schrauben
Gewicht	23.6kg



RS Article No.	Size	Price per	Color	Number of Sheet per Pack
554-415	4in. vice	unit	Grey	4
554-419	6in. vice	unit	Grey	1