



Protection des mains

# CRYOG

## TRAVAUX THERMIQUES SPÉCIFIQUES

Gant thermique cuir, cryogénique alliant souplesse, durabilité accrue et confort



### Avantages spécifiques



#### Facilité d'utilisation

- Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet



#### Performance


- Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnements froid allant jusqu'à -30°C



#### Compatibilité

- Compatible avec l'azote liquide (jusqu'à -196°C) pendant quelques secondes

### Certifications et normes



**EN 388**  
2 2 2 X



**EN 511**  
2  
3  
X



**ANSI/ISEA 105-2024**

### Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Travail temporaire**

### Protège contre les risques



Froid

*enjoy safety.*




# CRYOG

## TRAVAUX THERMIQUES SPÉCIFIQUES

Gant thermique cuir, cryogénique alliant souplesse, durabilité accrue et confort

Protection des mains



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
 2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
 X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
 ISO 13997

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Froid
Traitement du cuir	Hydrofuge
Matériau de doublure	Tissu Synthétique
Epaisseur (mm)	1,1 -> 1,3
Niveau de protection du bras	Longueur : coude (<= 500mm)
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Longueur de la manchette (mm)	200
Avantage supplémentaire	Deperlant
Couleur	Gris-Beige
Tailles	10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12



# CRYOG

## THERMAL SPECIFIC WORKS

Safety gloves

Thermal, cryogenic leather glove, combining flexibility, increased durability and comfort

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
CRYOG10	Grey-Beige	10	CRYOG	3295249026844	13295249026841	36	6	16.8 kg	42.0 cm	53.2 cm	43.8 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height