

Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Product ID: MDP2VGAMM6B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (1,8 metro), modelo MDP2VGAMM6B, permite que un dispositivo (PC de sobremesa, Mac®, PC portátil, Ultrabook™, etc.) equipado con Mini DisplayPort se conecte directamente a un monitor o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que un ordenador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM6B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Features

- Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini-DisplayPort
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	6 ft [1.8 m]
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [19 mm]
	Ancho del Producto	1.5 in [37 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	72 in [1830 mm]
	Peso del Producto	3.6 oz [101.3 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.