

DCH481X2-QW

Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless 6J

5035048648995



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 6.1J Régime à vide (tr/min) : 0-540 Ø perçage béton/trépan (mm) : 40/100 Cadence de frappe (cps/min) : 0-3150 Niveau de vibrations (m/s²) : 9.4 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3 Perform & Protect

Fonctionnalités et avantages du produit :

- La performance d'un outil filaire !
- Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance
- Arrêt de rotation pour le travail de ciselage Le système anti-rotations détecte la perte de contrôle et protège l'utilisateur
- Perform & Protect : la meilleure vibration de sa catégorie à 94 m/s², minimisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Lampe LED pour une meilleure visibilité
- Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction jusqu'à 40 mm

Specifications techniques :

- Capacité de la batterie [Impérial] : 9 Ah
- Poids (y compris la batterie) : 6.7 Kg
- Porte-outil [impérial] : SDS-Max

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries XR FLEXVOLT 6 Ah (x2)
- Chargeur multi-voltage (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

DCH481X2-QW

Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless 6J

5035048648995



Produit faisant partie de la série DCH481X2

Ref	Titre
DCH481X2-QW	Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless 6J