

锂电池/钠离子电池 UN38.3 试验概要 Test Summary

项目编号: DGCTL202509080022A

单位信息 Company Information					
委托单位 Consignor	深圳市益晟能源有限公司 Shenzhen Yisheng Energy Co., Ltd. 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新北路明辉厂厂房 4 号 101 Room 101, No. 4, Minghui Factory Building, Lixin North Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen				
生产单位 Manufacturer	深圳市益晟能源有限公司 Shenzhen Yisheng Energy Co., Ltd. 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新北路明辉厂厂房 4 号 101 Room 101, No. 4, Minghui Factory Building, Lixin North Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 电话/Tel: 13714527456 邮箱/Mail: ada@rishengbattery.com				
测试单位 Test Lab	东莞市华检电磁技术有限公司 Dongguan CTL Electromagnetic Technology Co., Ltd. 广东省东莞市寮步镇石龙坑沿湖东路1号4栋502室 Room 502, Building 4, No.1 Yanhu East Road, Shilongkeng, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China. 电话/Tel: 0769-22893710 邮箱/Mail: linqunshuang@lgt-cert.com 网址/Website: www.lgt-cert.com				
电池信息 Battery Information					
名称 Name	可充电锂离子电池 Rechargeable lithium-ion battery	电池/电芯类别 Battery/Cell Classification		单电芯锂离子电池 Single Cell Li-ion Battery	
型号 Type	603075	商标 Trademark		--	
额定电压 Normal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity		1750mAh	
额定能量 Watt-hour rating	6.475Wh	外观/Appearance		银色长方体 Silver Cuboid	
质量/Mass	26.780g	锂含量/Li Content		不适用 N/A	
测试信息 Test Information					
测试报告编号 Test Report Number	DGCTL202509080022A	测试报告签发日期 Date of Test Report		2025-09-18	
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》(第 7 版修订 1) 38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3				
T.1: 高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2: 温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3: 振动 Vibration	通过 Pass
T.4: 冲击 Shock	通过 Pass	T.5: 外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6: 撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7: 过度充电 Overcharge	通过 Pass	T.8: 强制放电 Forced Discharge	通过 Pass	/	
UN38.3.3.1(f)或/or UN38.3.3.2(d)	不适用 N/A		UN38.3.3.1(g)或/or UN38.3.3.2(e)		不适用 N/A
备注 Note					
签名 Signatory 职务 Title	陈书豪 检验员		签发日期 Issued Date	2025-09-18	

