

Serie DP : portata da 4 kg a 25 kg


Specifiche

Temperatura : +5°C a +60°C

Materiale : Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox

Applicazioni : Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento

- Bilanciamento del carico mediante la regolazione della tensione della molla
- Dispositivo di frenatura che permette il posizionamento del carico a diverse altezze
- Sistema di blocco del carico in caso di rottura della molla
- Sospensione del bilanciatore mediante moschetto di sicurezza girevole
- Cavo di sicurezza per fissaggio secondario del bilanciatore al soffitto
- Cavo inox con guida in materiale antifrizione
- Avvolgimento e svolgimento del cavo su tamburo conico montato su cuscinetto a sfere



A (mm)	B (mm)	Lung. (del cavo (m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)	Codice
551	140	2	4	7	4,94	BAL 4070DP
551	140	2	7	10	5,3	BAL 70100DP
551	140	2	10	14	5,67	BAL 100140DP
551	140	2	14	18	6,26	BAL 140180DP
551	140	2	18	22	5,89	BAL 180220DP
551	140	2	22	25	6,53	BAL 220250DP