M18 FEDG-0
RIFILATORE M18 FUEL™

- In grado di garantire potenza e coppia adeguati per le applicazioni più impegnative
- Lama da 20 cm e rotella facilmente regolabile che consente all'utilizzatore di selezionare l'altezza appropriata per l'applicazione
- Design della protezione aperto per evitare intasamenti, con linea visiva per una facile individuazione della lama
- Lo sportello anti-detriti protegge l'utilizzatore da sporcizia, rocce ed erba
- Robusta piastra antisdrucciolo per massima protezione dell'utensile
- Linea di usura della lama inclusa nella protezione, che consente sempre all'utilizzatore di sapere quando cambiare la lama
- Utensile con impugnatura morbida imbottita per aumentare il comfort e ridurre le vibrazioni
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Lunghezza lama (mm)	203
Capacità di taglio max (mm)	76
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5,200
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.5 (M18 FB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493556