

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Steckdose
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	8,2 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan
Schutzart (IP)	IP20

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Schutzart (IK)	IK04

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja