

## MERKMALE

- Vernickeltes Kupfer
- PFA-Isolierung
- Verschiedene Drahtgrößen und Litzen
- Glasgeflecht

## RS Pro rauer Umgebungsdraht 0,5 mmmmmm CSA, schwarz 25 m Rolle

RS Best.-Nr. 819-9669



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

## Allgemeine

<b>American Wire Gauge</b>	13
<b>Isoliermaterial</b>	PFA
<b>Beständig gegen</b>	Abrieb, Hitze, industrielle Flüssigkeiten, Feuchtigkeit
<b>Aderlitzen</b>	50/0.25 mm
<b>Kabelform</b>	Einzelkern
<b>Leitermaterial</b>	Vernickeltes Kupfer
<b>Anzahl der Litzen</b>	50
<b>Anwendungen</b>	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

## Elektrische Spezifikationen

<b>Nennspannung</b>	1KV,600V
---------------------	----------

## Mechanische

Querschnittsfläche	2.5mm <sup>2</sup>
Mantelfarbe	Transparent
Länge	50m
Außendurchmesser	.4.57mm
Abschirmungstyp	Glasgeflecht, Glas-Mica-Band

## Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-25°C
Maximale Betriebstemperatur	250 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis 50 °C.

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
----------------------------	----------------------------------

