

Datenblatt

## 4000-mm-Klauenhaken-Gewebebegurt von RS Pro, 45 mm breit, 600 kg Reißfestigkeit

Best.-Nr.: 729-3117



### Produktdetails

Spanngurt wird mit Klauenhaken-Endstücken geliefert. Dieser Gurt ist für die Verwendung an Anhängern, Lkw und Palettenbändern geeignet. Er hat eine Länge von 4000 m, ist 45 mm breit und hat eine Reißfestigkeit von 600 kg.

### Eigenschaften und Vorteile

- Zurrgurte aus Polyester
- Hochgradig abriebfest
- Ausgestattet mit Klauenhaken und Schnallen



DEUTSCH

### Technische Daten:

Reißfestigkeit	600 kg
Endstücke	Klauenhaken
Länge	4000 mm
Material	PET
Breite	45 mm