

MICROSAI

FOTO I

DISEGNO I

- GRADO DI PROTEZIONE : IP 65
- CLASSE D' ISOLAMENTO : DUE
- MATERIALE CORPO : PC
- MATERIALE MOSTRINA : ABS AUTOESTINGUENTE
- MONTAGGIO : CON VITI
- TENSIONI DISPONIBILI : 12 Vac ; 24 Vac ; 48 Vac ; 110 Vac ; 230 Vac ; 240 Vac

- SUONO CONTINUO
- PRESSACAVO : M16
- SERVIZIO CONTINUO

Vac	24	110	230
mA	415	90	45
dB (A) 1m	95	95	95
Hz	300 ÷ 350		

MICROSAI 24 Vac 53003
MICROSAI 110 Vac 53008
MICROSAI 230 Vac 53012