

MERKMALE

- Thermisch verklebt
- Güte
- CP413 BS5588 Teil 9-Zulassungen

RS Pro Filtermedien G3-Güte, 20 x 1 m 14 mm

RS Best.-Nr. 123-8771



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieses Produkt von RS Pro ist ein synthetisches Filtermedium (100 % Polyesterfaser), das in einer Rolle geliefert wird. Das Filtermedium ist thermisch mit Zweikomponenten-Fasern verklebt und eignet sich als allgemeiner Vorfilter für HLK- und Küchenhaubenanwendungen.

Verfügbare Optionen:

[827-9510](#) - Filtermedienrolle weiß 1000 mm x 2000 mm x 10 mm (Dicke)

[122-1771](#) - Medienrolle 1000 mm x 20 m x 14 mm (Dicke)

[122-1772](#) - Medienpad 1000 mm x 1600 mm x 14 mm (Dicke)

Allgemeine

Filterklasse	G3
Anfänglicher Druckabfall	35Pa
Anwendungen	Allgemeiner Vorfilter für HLK- und Küchenhauben

Mechanische

Abmessungen	20 m x 1 m
Dicke	14mm
Länge	20m
Breite	1m

Eigentum	
Empfohlener endgültiger Druckabfall	250Pa
Mediengeschwindigkeit	1.5m/s
Anfangswiderstand	77.70%
Durchschnittliche Arrest	87.50%
Staubaufnahmekapazität	400g/m ²
Thermische Stabilität	100 °C

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	DIN 53438, EN 779, ISO 9073-2
Entflammbarkeit	K1/F1

