




PRODUCT-DETAILS

IS2-EF4040

Control and Automation Board



概要信息	
产品型号	IS2-EF4040
产品ID	EF4040
欧洲商品编号(EAN)	8015646676382
目录说明	Control and Automation Board
详细描述	Sliding Cable entry flanges 400x400mm (HxD)

技术参数	
标准	See code for structure
适用于	IS2 Enclosures for Automation
适用产品系列	Control and Automation Board
设计	Sliding flange
配件类型	4. Cable entry flanges
安装类型	Kit Pre assembled
产品应用类型	5B5B30B310
材料	Galvanized Steel sheet
提供的选项	1. Sliding cable entry flanges IP40

评论

ETIM

Material Compliance

RoHS信息	1STC860065
RoHS状态	No declaration needed
RoHS日期	20140108

环境条件

环境信息	1STC804013D0209
------	-----------------

尺寸

产品净宽	90 mm
产品净高	400 mm
产品净深	400 mm
产品净重	0.870 kg
Reference Depth/Length	400 mm
Reference Height	1400 mm
	1600 mm
	1800 mm
	2000 mm
	2200 mm
Reference Width	400 mm

订货信息

1级包装单元	1 piece
1级包装 总重	0.870 kg

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	1STC860113
------------	------------

Installation

说明书和手册	1STM604121R0006
--------	-----------------

Popular Downloads

数据手册，技术资料	1STC804013D0209
-----------	-----------------

分类

ETIM 8	EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM 9	EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

CN8	85381000
e级	V11.1 : 27142421
对象分类代码	U

分类

低压产品及系统 → 箱壳类产品 → 控制和自控板 → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2

