

Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et CDC tôle P31 - largeur 100mm et longueur 3m - finition GS



REF. 3 401 91

P31

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT

20,69 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 100mm et longueur 3m - finition GS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- FINITION GS
- Larg.100

Recommandations / restrictions d'usages

C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)

Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la partie supérieure	100 mm	Matériau	Acier
Epaisseur de matériau	0.5 mm	Acier inoxydable, décapé	Non
Adapté à un caniveau de câble	Oui	Qualité du matériau	Autre
Adapté à un caniveau à grille	Oui	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Adapté à une échelle de câble	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Longueur	3000 mm	Temperature de stockage	-20-120 °C
Type de fixation	Encliqueté	Sans halogène	Oui
Maintien de fonction en cas d'incendie	Non	EAN/Gencode	8009561573352

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.