

ASSORTIMENTO AUTO (210 PZ)



496 B7

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502
- Fornito senza termoformati in plastica

Dettagli famiglia

Codice

Peso kg

U04960023

35

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



285 - Chiavi combinate

4

24-27-30-32



252 N/SR13 - Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

13

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-
27x29-30x32


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	127 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	1	19÷60
	127 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	1	19÷60
	128 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	1	19÷60
	128 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	1	19÷60
	134 - Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	1	250
	180 C - Pinze regolabili a cerniera chiusa	1	250
	207 C - Forbice per elettricisti - lame in acciaio	1	-
	220 B1 - Coltello multiuso con lama a settori	1	-
	233 1/2 NTX/S9 - Serie di 9 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®	9	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	235 1/2 NTX/S7 - Serie di 7 chiavi a bussola TORX®	7	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24
	276 CE - Chiavi a T snodate con bocca esagonale	8	7-8-10-11-13-14-17-19
	278 D - Chiavi snodate per candelette di preriscaldamento	4	8L-9L-10L-12L
	278 NL - Chiavi a T snodate per candele lunghe	2	16-20,8
	279 N 1/2 - Chiavi a bussola per candele	3	16-18-20,8
	280 LTS/S9 - Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
	285 SE17 - Serie di 17 chiavi combinate	17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
	351 - Scalpelli nervati	1	250
	372 SE6 - Assortimento in busta in tessuto (6 pz)	6	362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 376 - Mazzuole	1	35
 382 - Martelli per meccanici	2	300-500
 420 - Oliatori	1	500
 443 N - Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	1	-
 446 - Chiavi a tazza per filtri olio	4	65-66,5-74-74 A
 449 - Estrattori per snodi sferici	1	22
 454 - Estrattori a due bracci per esterni	1	1
 746 - Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	1	-
 871 B - Pinza per fascette automatiche CLIC	1	-




Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 871/2 - Pinza per anelli stringitubo	1	-
 960 D - Calibro digitale centesimale	1	-
 966 - Spessimetri	1	20
 324 - Giraviti per viti con intaglio	4	0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
 324 D - Giraviti per viti con intaglio	1	0,4x2,5x50
 324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	3	0x75-1x75-2x100
 324 N - Giraviti per viti con intaglio	1	1,2x6,5x35
 324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	1	2x35
 324 STX - Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	7	T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	263/S16 - Kit per tappi olio (16 pz)	16	-
	609 1/4 EB - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	38	-
	981 A - Flessometri professionali con rivestimento antiurto	1	3
	606 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	23	-
	133 AX - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	1	160
	133 AXP - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	1	160
	150 AX - Pinze universali	1	180
	185 AX - Tronchesi a tagliente diagonale	1	160

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.