



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 TBS
Nom de l'appareil	TBS
Type de produit ou équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts
Application	Contrôle

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220/240 V CA 45...60 Hz
Tension de sortie	7,2 V CC
Puissance nominale en VA	3,5 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	50 1,5 mm ² BAES 30 BAAS Ma 30 BAAS MaMe 30 TA41BDM 30 TA41BDMMe
Support de montage	Rail DIN
Raccordement	Borne à vis
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,25 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,900 cm
Poids de l'emballage 1	200,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,928 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------