

特点

- 表面由 50 微米无色聚酯制成
- 改性丙烯酸粘合剂适用于大多数表面
- 在 2 至 3 分钟内校正温度读数

RS Pro 标签指示器、50°C 至 100°C、11 级

RS 号: 906-4609



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pros 系列超值垂直温度标签指示器。此系列易于读取的温度指示器设计为自黏式、可提供 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 的电流温度它们还特别适用于确保预防性维护检查期间不会发生过热。

一般规格

温度级别数	11
每个产品的标签	10
方向	垂直
可逆性	可逆
精确度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
比例	$^{\circ}\text{C}$.
活动材料	微封式单色液晶
存储寿命	12 个月
表面或支架	聚酯
粘合剂类型	改性丙烯酸
储存	存放在阴凉、干燥、黑暗的地方。避免暴露在紫外线下
压力敏感	否
应用	食品工业、制药、医疗产品、工业设备、敏感货物的运输和包装

机械规格

尺寸	18mm x 51mm
标签长度	51mm
标签宽度	18mm

操作环境规格

最低温度灵敏度	50°C
最高温度灵敏度	100°C
存储温度	低于-高于 40°C 时为 5

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

