



最大開き幅
5mm



バネ付



精密作業用チップカッター。



落下防止に便利なストラップ穴付き

特徴

- ・ 環境に優しい素材エラストマー樹脂を採用し手にも優しくフィットします。
- ・ 静電気対策を施したESD対応となっており表面抵抗値 $1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega / \text{sq}$ で基板上の作業でも安心してご使用頂けます。
※絶縁工具ではありません。
- ・ 刃先角 45°

製品仕様

品番	サイズ	材質	刃部硬度	切断能力	重量(g)
NZ-05	112	高炭素鋼	HRC58 \pm 4	銅線 ϕ 0.6	67

刃先形状

