M12 FIR38LR-0
CRICCHETTO A TESTA LUNGA ⅜″ M12 FUEL™

- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min, rappresenta la soluzione di fissaggio ideale per spazi ristretti
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Cricchetto a testa lunga che offre ulteriori 82 mm di lunghezza per l'accesso in spazi ristretti (dimensioni 363x50x68 mm)
- Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Fornito con adattatore da ¼″
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™





Attacco	⅜″ quadro
Coppia max (Nm)	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 200
Lunghezza (mm)	363
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471500