

Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL 5xT13 3m mit Schalter und Haftmagnete ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 5xT13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 3 Meter Kabel. Die quer angelegten Steckplätze sichern einen Gebrauch von Netzgeräten und Winkelsteckern ohne Steckdosenverlust. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden und kann auch als Ein/Aus-Schalter genutzt werden. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch.



Artikelnummer	20 200235 1R
EAN	7611007124236
Einheits Nr.	986121313
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	9.0 x 44.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.595 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Multifunktional
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	42 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.590 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie