



Taille-haies orientable XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless – 1 batterie, chargeur

DCMPH566P1-QW

Taille-haies orientable XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless – vitesse variable
(cps/min) : 0–2800

écartement (mm) : 25

longueur lame (cm) : 55

portée max. (m) : 3,35

frein de lame : <1 s – 1 batterie, chargeur



Largeur de travail maximale	550
------------------------------------	------------

Longueur de la lame	550 mm
----------------------------	---------------

Incertitude K 2 (Bruit)	81.599999999999994 dB(A)
--------------------------------	---------------------------------

Capacité de la batterie	5 Ah
--------------------------------	-------------

Type de batterie	Lithium-ion
-------------------------	--------------------

Puissance de la batterie	18 V
---------------------------------	-------------