


NUMBER
C-175855




METRIC

PRINT DIST
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



-1: AS SHOWN
本 ☒



NOTE;

- ▲ MATERIAL; GLASS FIBER THERMO PLASTIC, POLYESTER (COLOR: BLACK)
- 2 TOLERANCE REFER TO GENERAL TOLERANCE

注記:

- ▲ 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (色は黒)
- 2 公差は一般公差を適用する。

				Copyright ©1991年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1991 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
				包含電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)			
				— mm ² (AWG —)	— mmφ	DYNAMIC D-3000 SERIES KEYING PLUG FOR REC.HSG			
				材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC	番号 (No.)
				▲	—	10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		B	J
				DR. 26/9/91 Y. TANAKA	DE. 26/9/91 Y. TANAKA	尺度 (SCALE)		REV.	SHEET
				CHK. 26/9/91 S. MANABE	APP. 26/9/91 S. MANABE	5/1		A	1 OF 1
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE					