

CATIA V5		Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung		Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø		Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid	NT-Nr. war 602-98, CAD-Systemwechsel		Langeloh	17.03.08	Schiwek	17.03.08
Tensile Force Tension mini.de serrage Schlaufenzugkraft min. 225 N		Nur zur Information, wird vom Aenderungsdienst nicht erfasst. For information only, not subject to alteration service. gezahnte Seite/ serrated side							
Hole Size Trou Ø Loch Ø									
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke									
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 1.6 - 110 mm									
Material Matière Werkstoff PA 6.6									
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140 The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Mueller	02.07.04	Scale Echelle Maszstab	1:1, 2:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	NT-122-01	1
		Approved Approuvé Par Geprüft	Schiwek	02.07.04	Title Titre Benennung				Kabelbinder/ Cable tie T50LOS
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION		HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr				Format D.Size A4
		Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400			14.1775				Sheet Page Blatt 1 / 1