

Produktinformation

82 01 250 SB

KNIPEX TwinGrip

Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze

- Greift kraftvoll auch große, sehr fest- und tiefesitzende Bauteile mit SW 5 - 27 mm
- Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

Allgemein

Artikel-Nr.	82 01 250 SB
EAN	4003773091011
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	361 g
Abmessungen	250 x 85 x 22 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	7
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1/16 – 13/64 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 5 – 27 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	5 – 27 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	13/64 – 1/16 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



