



ハンズフリーで通話も音楽も思いのまま



テクニカルデータ

●ヘッドホン部

型式	ダイナミック型
ドライバー	φ10mm
出力音圧レベル	102dB/mW
再生周波数帯域	20~23,000Hz
最大入力	40mW
インピーダンス	24Ω

●マイクロホン部

型式	コンデンサー型
指向特性	全指向性
感度	-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性	100~10,000Hz

●その他

質量(コード除く)	約4g
プラグ	φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
コード	1.2m(Y型：左右のコードの長さが同じです)

●付属品

イヤピース(XS,S,M,L)

本体に再生プラスチックを使用した
環境にやさしいイヤホン



マイク付きイヤホン

ATH-CK350XiS

2022年8月5日発売 オープン価格

■再生プラスチックを使用したイヤホン

イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR (Post-Consumer Resin) プラスチック*を原材料としています。

* PCR プラスチックは、私たちが消費したペットボトルやその他のプラスチックなどをリサイクルした材料です。地域のリサイクルプログラムなどを通じて入手しやすく、より少ないエネルギーと化石燃料で再利用が可能のため、埋め立て地に送られる廃棄物の量を減らすことができます。

■環境に配慮したパッケージ

ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでの当社製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。

■両手が自由に使えるハンズフリー通話

スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。

■直感的に通話や音楽再生などを操作可能

通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。



■スマホやタブレット、PC やゲームで高音質再生

高音質φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。

■音漏れしにくい密閉型

通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。

■清潔に使える抗菌加工のイヤピース

抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌* に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。*大腸菌、黄色ブドウ球菌など。



■コードが絡みにくい溝入りウェーブコード

毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。

■4色のカラーバリエーション

再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサステナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。

▶テクニカルデータ (改良などのため予告なく変更することがあります。)

型式	: ダイナミック型	コード長	: 1.2m (Y型*)
ドライバー	: φ10mm	プラグ	: φ3.5mm 金メッキステレオ 4種ミニプラグ (L型)
出力音圧レベル	: 102dB/mW	質量 (コード除く)	: 約 4g
再生周波数帯域	: 20 ~ 23,000Hz	付属品	: イヤピース (XS、S、M、L)
最大入力	: 40mW	交換品 (別売)	: イヤピース ER-CKM55 (抗菌仕様) XS、S、M、L
インピーダンス	: 24Ω		*左右のコードの長さが同じです。

▶パッケージ



このパッケージは環境を考慮し、プラスチック材の使用を削減しています。

ATH-CK350XiS BK



4961310159276

ATH-CK350XiS BL



4961310159283

ATH-CK350XiS RD



4961310159290

ATH-CK350XiS WH



4961310159306

●カートン: 20PCS
●パッケージサイズ: H163×W62×D31mm
(サイズは変更する場合があります)