We connect and protect

Rack Safety Plus, 3 HE, 230 / 400 V AC



Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Not-Halt-Funktion ausgestattet.

MERKMALE

- 19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Not-Halt-Funktion
- Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
- 400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
- Die Not-Halt-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
- An das System kann ein zusätzlicher externer Not-Halt-Taster angeschlossen werden

Passt zu: Varistar CP; Novastar
Funktion: Not-Halt
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Ja
Zubehörtyp: Stromverteilungszubehör

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Eingangsspannung AC	Anzahl Phasen	EMV-Filter	Überspannungsableiter	Einschaltstrombegrenzer
21270-001	Netzverteiler	400V	3	Ja	Ja	Ja
21270-003	Netzverteiler	230V	1	Nein	Nein	Nein
21270-005	Netzverteiler	230V	1	Nein	Ja	Nein
21270-010	Netzverteiler	230V	1	Nein	Ja	Ja

Katalognummer	Produkttyp	Eingangsspannung AC	Anzahl Phasen	EMV-Filter	Überspannungsableiter	Einschaltstrombegrenzer
21270-011	Netzverteiler	230V	1	Nein	Nein	Nein
21270-012	Netzverteiler	400V	3	Nein	Nein	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Abdeckung Schutzschalter	Höhe Gestell	Typ Buchse	Anzahl Verpackungen
21270-001	Ja	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-003	Nein	3U	IEC C13	1
21270-005	Ja	3U	SCHUKO	1
21270-010	Ja	3U	IEC C13	1
21270-011	Nein	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-012	Nein	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.