

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Produktkompatibilität	Canalis KN Stromschienenverteiler mit steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	63 A
Schutzfunktionen	Leistungsschalter : Leitungsschutzschalter (MCB)
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß RAL 9001

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Gelieferte Ausrüstung	Abdeckplatte Leistungsschalter separat zu bestellen
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4.6 kV
Nennisolationsspannung Ui	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² flexibel Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² fest
Tür/Abdeckung Öffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
18 mm Einheiten	8
Breite	344 mm

Tiefe	106 mm
Tiefe (Tür geöffnet)	432.5 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	2,7 kg

Montage

Erdungssystem	TT IT TN-S
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------