

Référence: ESI 071810

Profil / style : Européen 7.2 / 7.4

Connexion : Queue pour tuyau D 10 mm inter

Description : Raccord air comprimé

Pression de travail maxi : 12 bar

Température maxi : +70°C

Débit @ 6 b avec DP 0.6 bar : 1820 l/min.

Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414

Système de fermeture : Bouton une impulsion

Matériau : Corps composite

Code couleur : Bouton vert

Antistatique

Conforme ATEX 2 standard

Silicon free

Corps anti-rayure

Cartouche interne anti éclatement

Queue : Design anti-stress pour tuyau

Queue : Design spécial collier

Résistant à l'écrasement et aux chocs

Corps positionable

Valve design "Débit maxi / perte de charge mini"

GARANTIE : 3 ans, zéro fuite

