

Datenblatt:

Treppenlichtautomat 30 sec.-12 min.

Treppenlichtautomat 30 sec.-12 min.



Artikelnummer	17 8340	
EAN	3250612339969	
Einheits Nr.	533040001	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	6	
Verpackungsmasse	1.8 x 9.0 x 7.5 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.210 Kg	
Ursprungsland	FR	
Zolltarifnr.	85362010	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Treppenlichtzeitschalter
Marke	HAGER
Modell	EMN001
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Anschlussquerschnitt eindrätig	1.5 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 6 mm ²
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-10...+50 °C
Sicherheitsfunktionen	für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
Zusatzfunktionen	Kontaktart 1S (Verzögerungszeit: 30 sek. - 10 min. / Nachlaufzeit: 30 sek. - 10 min.)
Zusatzfunktionen	max. Leuchtstofflampenlast 3600 VA (parallel kompensiert 1000 VA) / Glühlampen
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	18 mm
Produkttiefe	75 mm
Gewicht netto	0.210 Kg
Verpackungsart	Kartonbox