


Schutzart nach EN 60529 : IP 67
 Bemessungsisolationsspannung U_i : 250V
 Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1 : AC-15 U_e 230V I_e 4A
 DC-13 U_e 24V I_e 3A
 Schaltspannung min. : 12V
 Schaltstrom min. bei 24V : 10mA
 Kurzschluss-Schutz : T6/F10

Ausg. -Nr.	And.-Nr.	Datum	Name	Beurteilt	Datum	Name	Maßstab
				Bearbeitet	03.08.01	W/a	1:1
				Geprüft	24.09.04	M/ma	Blatt
				Genehmigt	25.09.04	g	
Ersetzt durch		Ersetzt für					
Ident-Nr.		Typ		Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications			
084904			N01K550-M				
084903			N01R550-M				
084902			N01D550-M				
Benennung		Einzelgrenztaeater		Zeichnungs-Nr.		084901	
N01.550-M				Klasse-Nr.		1121	
Bemerkung							