

CARATTERISTICHE

- Struttura incollata
- Lama a denti alternati per pollice
- Adatto per l'uso con materiali ferrosi e non ferrosi
- Questa sega a tazza RS Pro offre una varietà di misure gamma
- le seghe con diametro 14mm-30mm richiedono un mandrino da 6,5 mm

Mandrino RS Pro da 6,5

Codice RS: 216-044



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Ecco la gamma di seghe a tazza bimetalliche di alta qualità RS Pro, ideali per il taglio di fori perfettamente rotondi in metalli, plastica e legno fino a una profondità di 32mm. Queste seghe a tazza RS Pro offrono un tagliente temprato saldato a un robusto corpo in acciaio legato, che le rende estremamente Durable e resistenti all'usura, in particolare con la struttura incollata che riduce la possibilità di rottura sotto carico. Possono essere facilmente collegati a trapani elettrici per tagliare facilmente e rapidamente fori perfetti e precisi in materiali difficili e sono disponibili varie misure per garantire che siano adatte a ogni possibilità e applicazione.

Specifiche generali

Tipo	Mandrino
Tipo di punta da trapano	Mandrino
Albero incluso	Sì
Materiali	Bimetallico
Bimetallico	Sì
Numero di pezzi	1
Applicazioni	Installazione di dispositivi di fissaggio per porte, creazione di fori per tubature, impianti idraulici o elettrici e cablaggio, installazione di tubi di drenaggio, installazione di dispositivi di illuminazione, creazione di fori o sfiati nella muratura

Specifiche meccaniche

Diametro	6.5mm
Profondità di taglio	30mm
Diametro stelo	9.5mm



RS Stock number [216-044](#)

