

36 mm 4000 K

LEDDriving Festoon – Premium | LED – Innenbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- 5 Jahre Garantie
- Perfekte Lichtverteilung dank modernem Diffusormaterial
- Zwei verschiedene Lichtfarben für vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Wartungsfreier Betrieb dank hoher Lebensdauer von bis zu 5.000 h
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch (im Vergleich zu Standardlampen)
- Einfache Plug & Play-Umrüstung
- Kompatibel mit herkömmlichen Soffittenlampenfassungen

Produkteigenschaften

- LED Retrofit-Lampen für unterschiedliche Anwendungen im Fahrzeuginnenraum
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 4.000 K, 6.000 K
- Verfügbar mit Lichtfarbe: Warm White, Cool White
- Stoß- und vibrationsfest



Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1 W
Nennleistung	1.30 W
Nennspannung	12 V
Prüfspannung	13.2 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	30 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	36.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.90 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	6498WW 1W 12V S
---------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321658159	36 mm 4000 K	Blister 1	31 mm x 30 mm x 73 mm	0.07 dm ³	6.00 g
4008321658166	36 mm 4000 K	Versandschachtel 5	80 mm x 103 mm x 104 mm	0.86 dm ³	77.50 g
4008321667212	36 mm 4000 K	Versandschachtel 210	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter
▶ www.osram.de/am-garantie

Rechtliche Hinweise

Nicht ECE-konform

Bei Exterieur-Anwendungen nur für den Offroad-Einsatz zugelassen. Illegaler Gebrauch auf öffentlichen Straßen führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
