



Artikelnummer 1241000300
EAN 4007123616671

BESCHREIBUNG

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Nenneingangsspannung	230 V
Kabellänge	16 m + 2 m	Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Stecksystem Steckdose	Ohne
Kabelfarbe	schwarz	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Max. Strombelastbarkeit	16 A	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,37 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	6,6 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	17 cm x 42 cm x 33,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	14 cm x 48 cm x 32 cm		