



## SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V 3AH BRUSHLESS DCMBL777X1-QW

- Moteur Brushless permettant jusqu'à 21,5 m3/min de débit d'air et une vitesse de 258 km/heure pour une réalisation rapide et facile des travaux
- Produit conçu pour réduire la fatigue en cas d'utilisation prolongée : produit léger et bien équilibré (poids 3.2 kg nu), poignée ergonomique, sangle d'épaule
- 3 plages de vitesse et gâchette à vitesse variable optimisant la puissance lors des travaux
- Sangle d'épaule réglable et renforcée pour un bon confort
- Support robuste situé sous le produit pour le poser ou le suspendre
- 2 buses pour concentrer le flux d'air ou l'élargir



**54V XR FLEX VOLT 3 AH**

Voltage	54 V
Vitesse de soufflage	258 km/h
Débit d'air	21,5 m3/min
Niveau sonore	< 96 dB
Poids (sans batterie)	3,2 kg
Gencod	5035048809211

### Equipement standard :

Livré avec 1 batterie DCB547, chargeur rapide DCB118, 1 sangle d'épaule, 2 buses

**Prix**