

Akku-Knickschlagschrauber

TD021DSE



7.2V 1.0Ah
LITHIUM-ION

Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlage- und Lüftungsbau und vielen weiteren Einsatzgebieten



Leuchtstarke LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



Leerlaufdrehzahl	0 - 2.300 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Holzschrauben	22 – 45 mm
Max. Drehmoment	22 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkuspannung	7,2 V
Gewicht	0,54 kg

- Akku-Schlagschrauber mit Knickfunktion
 - Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
 - Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlage- und Lüftungsbau und vielen weiteren Einsatzgebieten
 - Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-/Links-Umschaltwippe
 - Motorbremse
 - Umfangreiches Zubehör und 2 Li-Ion Akkus 7,2 V mit 1,0 Ah
 - Ladezeit nur 30 Minuten
 - Leuchtstarke LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Mitgeliefertes Zubehör:**
Lieferung in robuster Tasche inklusive umfangreichem Zubehör-Sortiment:
2 Li-Ion Akkus 7,2 V mit 1,0 Ah, Ladegerät DC07SA(30 Minuten), 1 Holzbohrer, 1 Bit-Set, Colt-Tasche

Makita®