

6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0

Product ID: ST7320USBC



Der 6-Port-USB 3.0/2.0-Combo-Hub ST7320USBC verfügt über einen speziellen dedizierten Ladeanschluss mit hoher Leistung, mit dem USB-Geräte mit bis zu 2 A geladen werden können. Gleichzeitig können einem Computer über einen einzigen USB 3.0-Hostanschluss 2x USB 3.0- und 4x USB 2.0-Ports hinzugefügt werden.

Der Hub umfasst einen externen Stromadapter, mit dessen Hilfe einige portable elektronische Geräte (z. B. iPhone® oder anderes Smartphone) sogar ohne USB-Anschluss zu einem Hostcomputer aufgeladen werden können.

Mit einem einzigartigen Design von USB-Ports entlang 3 Seiten des Hubs und als Kombination von USB 2.0- und 3.0-Ports ist dieser vielseitige und flexible USB-Hub hervorragend für Laptop- und Desktop-Computer geeignet.

Der USB 3.0/2.0-Hub ST7320USBC wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fügen Sie einem Computersystem mehrere USB 3.0- und USB 2.0-Anschlüsse hinzu, um weitere Geräteanschlüsse zu unterstützen
- Aufladen eines Smartphones
- Laden von portablen Geräten mit hohem Strombedarf (z. B. Tablet-PCs), für deren Aufladung spezielle USB-Ports mit hoher Stromversorgung erforderlich sind
- Machen Sie schwer zugängliche USB-Ports leichter zugänglich, indem Sie den Hub an einem komfortablen Ort (innerhalb der Kabelreichweite) platzieren
- Erweitern Sie die Reichweite eines USB-Geräts, indem Sie den Hub als Zwischenverstärker nutzen.

Features

- 2x USB 3.0- und 4x USB 2.0-Ports, die gleichzeitig genutzt werden können
- Dedizierter 2 A USB-Ladeport mit hoher Stromversorgung (DCP)
- Wird mit einem 20 Watt-Netzadapter und einem Host-USB 3.0-Kabel geliefert
- Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
- SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit Unterstützung für Datenbandbreiten bis zu 5 Gbit/s

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL813
	Ports	7
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Steckverbinder	Externe Ports	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB 3.0 oder 2.0-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	4 A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	H
	Stromverbrauch	20
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Desktop
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	2.4 in [60 mm]
	Produktgewicht	2.6 oz [74 g]
	Produkthöhe	0.8 in [20 mm]

	Produktlänge	3.9 in [99 mm]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	14.5 oz [412 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 6 Port USB Hub
		1 - USB 3.0 Kabel
		4 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.