



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS 812 NM

JONC DE SÉCURITÉ - LANIÈRE DE SÉCURITÉ

DCF891P2LRT-QW

Lanière de sécurité : point d'attache fixé lors de la fabrication afin de sécuriser l'outil et la batterie. La lanière est facilement attachée et enlevée, même avec des gants. Gamme robuste grâce à un point de fixation unique équipé d'attaches autobloquantes.

- Performance : couple de décollement pouvant atteindre 1084 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés
- Boulonneuse compacte et légère pour atteindre les boulons difficiles d'accès
- Gâchette à vitesse variable : risque de serrage excessif réduit
- Fonction de sélection tactile 4 modes dont mode précision
- Éclairage de la zone de travail : LED blanche brillante avec fonction de temporisation
- Conception ergonomique de la poignée avec un grip confortable
- Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité



Voltage	XR 18V
Ampérage	5Ah Li-Ion
Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Régime à vide	0-600/1200/2000 tr/min
Porte-outil	½"
Ø de boulon max	M24
Impacts par minute	0-3250 imp/min
Poids sans batterie	1.67 kg
Gencod	5035048797365



Equipement standard :

2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK

Prix