

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

ⓑ ⓐ G41: 0.6/2.8 AF Draka
 0.6/2.8C - HM (FR-NC) Bedea
 1855A Belden HDTV
 46899 Belden
 FRNC 0.6/2.8 AF (Minik.) PKI
 Image 360 Argosy
 SDV Canford



Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 GD-ZnAl4Cu1
 SF Cu w
 PTFE
 MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Zn/Cu6Ni6
 Ni5

75 Ω

				1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	11.03.	BJ	
				gepr./appr.	11.03.96	BI	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC-Straight Plug		
b a	16992 12511	12.09.05 30.04.01	MA MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01002A0030	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4		